






## BETTKOPFTEILE



# Rachel

BK001

STOFFBEDARF UNI



- Bettkopfteil 100 breit 1,7 m
- Bettkopfteil 150 breit 2,2 m
- Bettkopfteil 170 breit 2,4 m
- Bettkopfteil 180-200 breit 2,7 m

HINWEIS


Stoff wird horizontal verarbeitet

162

# Raffael


BK002

STOFFBEDARF UNI



- Bettkopfteil 112 breit 2,8 m
- Bettkopfteil 172 breit 3,7 m
- Bettkopfteil 182 breit 3,8 m
- Bettkopfteil 217 breit 4,0 m
- Bettkopfteil kapitoniert 112 breit 5,5 m
- Bettkopfteil kapitoniert 172 breit 6,0 m
- Bettkopfteil kapitoniert, 182 breit 6,3 m
- Bettkopfteil kapitoniert, 217 breit 6,5 m

Jeweilige Tiefe: 16





## Raimond

STOFFBEDARF UNI

Bettkopfteil 100 breit 2,0 m  
 Bettkopfteil 150 breit 4,0 m  
 Bettkopfteil 170 breit 4,5 m  
 Bettkopfteil 180-200 breit 5,0 m

BK003





## Reed

STOFFBEDARF UNI

Bettkopfteil 150 breit 2,8 m  
 Bettkopfteil 170 breit 3,2 m  
 Bettkopfteil 180-200 breit 3,8 m

BK004






HINWEIS  
\*Stoff wird hier horizontal  
verarbeitet



# Renia

BK005

STOFFBEDARF UNI




- Bettkopfteil 100 breit 1,6 m\*
- Bettkopfteil 150 breit 2,1 m\*
- Bettkopfteil 170 breit 2,3 m\*
- Bettkopfteil 180-200 breit 2,6 m\*
- Bettkopfteil kapitoniert 100 breit 2,8 m
- Bettkopfteil kapitoniert 150 breit 3,4 m
- Bettkopfteil kapitoniert 170 breit 3,8 m
- Bettkopfteil kapitoniert 180-200 breit 4,8 m

# Riva

BK015

STOFFBEDARF UNI



- Bettkopfteil 100 breit 2,2 m
- Bettkopfteil 150 breit 3,2 m
- Bettkopfteil 170 breit 3,6 m
- Bettkopfteil 180-200 breit 4,2 m




## Robin

STOFFBEDARF UNI

Bettkopfteil 160 breit 4,0 m  
 Bettkopfteil 170 breit 4,4 m  
 Bettkopfteil 190 breit 5,3 m  
 Bettkopfteil 200 breit 5,7 m

BK012




## Rocco


STOFFBEDARF UNI

Bettkopfteil 122 breit 5,5 m  
 Bettkopfteil 167 breit 6,7 m  
 Bettkopfteil 182 breit 7,0 m  
 Bettkopfteil 192 breit 8,0 m  
 Bettkopfteil 212 breit 8,5 m

BK016



Jeweilige Tiefe: 165





# Roger

BK017

STOFFBEDARF UNI

Bettkopfteil 150 breit 4,0 m  
 Bettkopfteil 170 breit 4,2 m  
 Bettkopfteil 200 breit 4,5 m



166





# Romeo

BK018

STOFFBEDARF UNI

Bettkopfteil 170 breit 4,9 m  
 Bettkopfteil 200 breit 5,6 m







# Roy

BK008

STOFFBEDARF UNI

- Bettkopfteil 100 breit 2,5 m
- Bettkopfteil 150 breit 3,0 m
- Bettkopfteil 170 breit 3,6 m
- Bettkopfteil 200 breit 4,0 m




# Ruben

BK009

STOFFBEDARF UNI

- Bettkopfteil 100 breit 2,0 m
- Bettkopfteil 150 breit 2,8 m
- Bettkopfteil 170 breit 3,0 m
- Bettkopfteil 200 breit 3,5 m







INSPIRATION



# Verarbeitung & Module

HINWEIS ZU AUFPREISEN: Bitte beachten Sie die aktuelle Preisliste zu evtl. Preisauflagen für Ziernägel, Metallkappen, Edelstahlrahmen, Rollen, Messingsockel u.ä.

## ARMHUSSEN

Bezug als Schoner für Armlehnen. Bequem über Armlehne ziehen oder abnehmen für Reinigung.



## FARBEN

**HOLZ**  
Holzbeine bzw. Holzfüße aus Buchenholz gebeizt. Modellabhängig.







**METALL**  
Beine bzw. Füße aus Metall farbig lackiert. Teils auch aus Chrom oder Edelstahl. Modellabhängig.



## KISSENFÜLLUNG

**SITZ**  
**S-KF1:** 50%/50% siliconierte Hohlfaserwatte gemischt mit Polyurethanflocken. Kissenfüllung in Daunenoptik. Allergiker geeignet. Bei Sofasitzkissen immer als Sandwichfüllung. Polyurethanschaum-Kern mit in Kammern abgenähter Flockenfüllung, wahlweise unten und oben bzw. nur oben.  
**S-KF2:** formstabiler Polyurethanschaum medium mit Raumgewicht 35kg/m<sup>3</sup>. Ummantelt mit Diolenwattierung.





**S-KF3:** formstabiler Polyurethanschaum fest mit Raumgewicht 35kg/m<sup>3</sup>. Mit Diolenwattierung ummantelt. Für festes Sitzen mit höherer Stauchhärte.

RÜCKEN

**R-KF1:** 50%/50% siliconierte Hohlfaserwatte gemischt mit Polyurethanflocken. Kissenfüllung in Daunenoptik. Allergiker geeignet.

**R-KF2:** formstabiler Polyurethanschaum soft mit Raumgewicht 35kg/m<sup>3</sup>. Ummantelt mit Diolenwattierung.



Kopfstütze speziell für Sofas. Einfach zwischen Sofa Rückenwand und Rückenkissen einklemmen.




Loses Kissen als extra Kopfteil über Sesselrücken legen. Inklusive Beschwerung.

KISSENFÜLLUNG

KOPFSTÜTZE  
FÜR SOFA

KOPFTEIL  
FÜR OHRENSESSEL



Verschiedene Modelle in der Ausführung mit extra Ziernägeln. Modellabhängig 20 mm oder 9 mm Durchmesser.

ZIERNÄGEL